

Blocksauger

VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.03422

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03422>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Rastertisch-Systeme > Blocksauger VCBL-R > VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Blocksauger für Rastertisch



Länge L: 160 mm

Breite B: 96 mm


Höhe H: 125 mm

Raster: 30/50

Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	96 mm
H	125 mm
H2	102 mm
L	160 mm
L1	160 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Raster	30/50

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Blocksauger

VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Art-Nr...:10.01.12.03422

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03422>



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

Art-Nr...:10.01.12.02691



ERS VCBL-R


Art-Nr...:10.01.12.02693

Blocksauger

VCBL-R 160x96x125 30/50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.03422

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03422>



ISDR 150x150x13.5 R 30/50

Art-Nr.: 10.01.15.00352

Länge L: 150 mm

Breite B: 150 mm

Höhe H: 13,5 mm

Typ: R 30/50