

Schwebesauger

SBS 120 HF G1/8-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.13139

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13139>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Schwebesauger > Schwebesauger SBS > SBS 120 HF G1/8-IG AL

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke




Durchmesser: 120 mm

Bauform Ejektoren: High Flow

Druckluftanschluss: G1/8"-IG

Normteilewerkstoff: Aluminium

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	121,50 mm
D	120 mm
G1	G1/8"-IG
G2	M4-IG
G3	G1/8"-IG
H	17 mm
H1	17,40 mm
LG1	5 mm
LG2	10 mm
LG3	6 mm
X1	105 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Haltekraft	104 N
Luftverbrauch	25,20 m³/h
Luftverbrauch	420 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)	1,0 ... 6,0 bar
Gewicht	390 g
Produktfamilie	SBS

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Schwebesauger

SBS 120 HF G1/8-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.13139

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13139>

Hinweis: Haltekraft und Luftverbrauch: Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 5 bar, gemessen auf einem saugdichten Werkstück. Je nach Werkstückbeschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen

Ersatzteile



REIB-FL SBS HT1-60

Art-Nr.: 10.01.01.12593

Verwendung Konstruktion: Schwebesauger

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A