

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01105

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01105>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SCGS > SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

Sauggreifer (rund)




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Saugertyp: Balgsauggreifer f. SCG(S)

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	42 mm
dn	27 mm
Ds	39,40 mm
G1	M20x1-IG
H	29 mm
LG1	6,50 mm
Z (Hub)	6,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	40
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	26 g
Produktfamilie	SAUG-SCGS

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01105

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01105>

Ersatzteile



BCG 40 SI-HD-65 SC095

Art-Nr.: 10.01.06.04847

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A