

Vakuumpumpe

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Art-Nr.: 10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Trockenläufer Vakuum-Pumpen
EVE-TR > EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm



Stromtyp: Drehstrom

Spannung bei 60 Hz: YY230/Y460V $\pm 10\%$

Saugvermögen bei 60 Hz: 48 m³/h


Nennleistung bei 60 Hz: 1,3 kW

Ausführung Aufbau: IE3:US/CAN

Zulassung: UL/CSA

Gewicht: 40 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	270 mm
B2	50 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-IG
H	293 mm
L	561 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen bei 60 Hz	48 m ³ /h
Spannung bei 60 Hz	
Nennleistung bei 60 Hz	1,30 kW
Stromtyp	AC3
Stromtyp	Drehstrom
Ausführung Aufbau	IE3:US/CAN
Gewicht	40 kg
Schutzart IP	IP 55

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Vakuumpumpe

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Art-Nr...:10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>



Produktfamilie

EVE-TR

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

Zubehör



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Art-Nr...:10.03.01.00136

Außendurchmesser D: 46 mm

Max. Vakuum: -950 mbar

Gewinde G1: G1"-AG

Länge L: 53,5 mm

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE

Baugröße: 10-40



MSS-K 4-6.3A

Art-Nr...:10.04.04.00121

Verwendung Konstruktion: PKZM0

Schutzart IP: IP 65

Messbereich: bar



VOL 50

Art-Nr...:10.03.03.00118

Speichervolumen: 50 l

Höhe H: 235 mm

Zusatzfunktion Vakuumspeicher: Mano, Rückschl.ventil, Filter

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Vakuumpumpe

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

Art-Nr...:10.03.01.00350

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00350>

Ersatzteile



VST EVE-TR-40

Art-Nr...:10.03.01.00135

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR

Baugröße: 40

enthält: Kohleschiebersatz

und: Filter



FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

Art-Nr...:10.03.01.00029

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-TR

Baugröße: 25-40-50