

Balgsauggreifer HT (oval)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02446

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02446>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (oval) > Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten) > SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik



Abmessung (LxB): 80 x 40


Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	40 mm
Bmax(S)	43 mm
Bs	40,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-IG
H	37,20 mm
L1	73,30 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	80,60 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	9 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	65 N
Abreißkraft	100 N
Querkraft	98 N
Volumen	20,60 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Balgsauggreifer HT (oval)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02446

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02446>

Abmessung (LxB)	80 x 40
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	66,80 g
Produktfamilie	SAOB