

Balgsauger SI-HD (rund)

FG 25 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.03246

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03246>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 25 SI-HD-65 N016

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung



Baugröße: 25


Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|---------|
| d | 4,50 mm |
| d2 | 10 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26 mm |
| Ds | 23 mm |
| H | 34 mm |
| H2 | 3,80 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (Hub) | 18 mm |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|------------------------------------|----------------------|
| Saugkraft | 4,50 N |
| Abreißkraft | 19 N |
| Volumen | 5,22 cm ³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 12 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
| Baugröße | 25 |
| Nippelfamilie | N 016 |

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Balgsauger SI-HD (rund)

FG 25 SI-HD-65 N016

Art-Nr...:10.01.06.03246

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03246>

| | |
|-------------------------|---------------|
| Faltenanzahl | 2,50 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
| Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
| Gewicht | 4,10 g |
| Produktfamilie | FG |

Zubehör



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Art-Nr...:10.01.06.05735

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 20 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Art-Nr...:10.01.06.05731

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 12 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauger SI-HD (rund)

FG 25 SI-HD-65 N016

Art-Nr...:10.01.06.03246

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03246>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr...:10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 16 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 2,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Art-Nr...:10.01.06.04062

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 20 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 3,1 mm

Schlüsselweite SW2: 3 mm

Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr...:10.01.06.04365

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 16 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 2,5 mm

Schlüsselweite SW2: 3 mm

Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

Balgsauger SI-HD (rund)

FG 25 SI-HD-65 N016

Art-Nr...:10.01.06.03246

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03246>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Art-Nr...:10.01.06.04689

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: M5-IG

Länge L1: 16 mm

Einbaulänge: 10 mm

Nenndurchmesser dn: 3,1 mm

Schlüsselweite SW2: 3 mm

Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Art-Nr...:10.01.06.04690

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 12 mm

Nenndurchmesser dn: 3,1 mm

Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl