

Flachsauger (oval)

SGO 90x30 NBR-70 N023

Art-Nr.: 10.01.05.00156

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00156>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 90x30 NBR-70 N023

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 90 x 30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 70 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	33 mm
Bs	29 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	4 mm
Dk	17,50 mm
Lmax(S)	92,50 mm
Ls	89 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Hub)	3,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	112,60 N
Abmessung (LxB)	90 x 30
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	70 Shore A
Gewicht	27 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Flachsauger (oval)

SGO 90x30 NBR-70 N023

Art-Nr...:10.01.05.00156

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00156>

Produktfamilie

SGO

Zubehör



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00122

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00121

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium