

Saugplatte (oval)

SPLO 370x80 NBR-55

Art-Nr.: 10.01.05.00006

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00006>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Saugplatten SPLO > SPLO 370x80 NBR-55

Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 370 x 80

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 25 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B3	45 mm
Bk	53 mm
Bmax(S)	86 mm
Bs	79,40 mm
H	25 mm
L3	338 mm
Lk	344,90 mm
Lmax(S)	376 mm
Ls	372,40 mm
Z (Hub)	7,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1270 N
Volumen	194,24 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Faltenanzahl	0
Abmessung (LxB)	370 x 80
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	1200 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Saugplatte (oval)

SPLO 370x80 NBR-55

Art-Nr.: 10.01.05.00006

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00006>

Produktfamilie

SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben
