

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 25 FPM-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00129

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00129>


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer PFYN > PFYN 25 FPM-65 G1/8-IG

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanchluss: G1/8"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	3,50 mm
Dmax(S)	27,50 mm
Ds	25 mm
G1	G1/8"-IG
H	30 mm
LG1	9 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	26,50 N
Volumen	1,30 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	25
Saugerwerkstoff	Fluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 25 FPM-65 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.00129

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00129>

Gewicht	8,50 g
Produktfamilie	PFYN
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SU 25

Art-Nr...:10.01.01.13584

Baugröße: 25

Spannbereich: 25,0 ... 30,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Art-Nr...:10.01.01.03523

Nippelfamilie: N 007

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 24,5 mm

Länge L: 16 mm

Einbaulänge: 16 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 4 mm

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 25 FPM-65 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.00129

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00129>



PFG 25 FPM-65 N007

Art-Nr...:10.01.01.00073

Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm