

Flachsauggreifer (rund)

SUF 3 SI-55 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14292

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14292>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SUF > SUF 3 SI-55 M3-AG

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen



Baugröße: 3


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Vakuumanchluss: M3-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	3,70 mm
Ds	3 mm
dn	1 mm
G1	M3-AG
H	5,50 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Hub)	0,30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,30 N
Abreißkraft	0,30 N
Volumen	0,00 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	8 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Baugröße	3
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Flachsauggreifer (rund)

SUF 3 SI-55 M3-AG

Art-Nr.:10.01.01.14292

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14292>

Gewicht	0,20 g
Produktfamilie	SUF
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC 010 M3-AG

Art-Nr.:10.01.06.04249

Anbindungstyp: 010

Vakuumanchluss: M3-AG

Einbaulänge: 2 mm

Nenn Durchmesser dn: 1 mm



SUF 3 SI-55 SC010

Art-Nr.:10.01.01.14287

Baugröße: 3

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A