

## Glockensauggreifer (rund)

SAX 40 ED-85 RA

Art-Nr.: 10.01.19.00173

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00173>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAX > SAX 40 ED-85 RA

### High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Anschluss: Rechteckadapter

Faltenanzahl: 0

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6,75 mm
Dmax(S)	45,40 mm
Ds	41,30 mm
H	34 mm
L4	31,80 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	7,10 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	69 N
Querkraft	49 N
Querkraft geölte Oberfläche	71 N
Volumen	8,50 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Baugröße	40
Anschluss	Rechteckadapter
Faltenanzahl	0

### Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | [info@schmalz.si](mailto:info@schmalz.si)

## Glockensauggreifer (rund)

SAX 40 ED-85 RA

Art-Nr...:10.01.19.00173

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00173>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	38,30 g
Produktfamilie	SAX

---