

Glockensauggreifer (rund)

SAXM 60 ED-85 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00031>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAXM > SAXM 60 ED-85 M10-AG

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 60


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: M10-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4,10 mm
Dmax(S)	69,70 mm
Ds	61,50 mm
G1	M10-AG
H	35,30 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	10,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	154 N
Querkraft	85 N
Querkraft geölte Oberfläche	155 N
Volumen	24,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Glockensauggreifer (rund)

SAXM 60 ED-85 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00031>

Anschluss	M10-AG
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	30 g
Produktfamilie	SAXM

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben. Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen.

Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC-A 055 M10-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02822

Anbindungstyp: 055

Gewinde G1: M10-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Bauform: Verliersicherung



SAXM 60 ED-85 SC055

Art-Nr.: 10.01.19.00007

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Glockensauggreifer (rund)

SAXM 60 ED-85 M10-AG

Art-Nr...:10.01.19.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00031>



SC-S 055 FDC-L

Art-Nr...:10.01.06.02804

Bauform: Reibelem mit Verliersich