

Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03555

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03555>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten) > SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-IG

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	21 mm
dn	11,40 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/4"-IG
H	86,50 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Hub)	26 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	13,70 N
Saugkraft bei -400 mbar	27,30 N
Saugkraft	41 N
Abreißkraft	35 N
Volumen	33,11 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03555

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03555>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	64,70 g
Produktfamilie	SPB4f

Zubehör



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Art-Nr.: 10.07.01.00321

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Spannbereich: 20,0 ... 32,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03555

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03555>



SC 090 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03273

Anbindungstyp: 090

Vakuumanschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 37,5 mm

Einbaulänge: 21,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 11,4 mm



SPB4f 50 SI-55 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.03266

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenzahl: 4,5