

Flachsauggreifer (rund)

SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00791

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00791>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Flachsauggreifer SGPN > SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.



Baugröße: 30


Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Vakuumschluss: G1/4"-AG

Konstruktionsdaten



Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Attribut	Wert
dn	5,50 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-AG
H	27,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	2 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	19 N
Volumen	3 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	30
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Flachsauggreifer (rund)

SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.00791

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00791>

Gewicht	11 g
Produktfamilie	SGPN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Art-Nr...:10.01.01.00818

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SGP 30 NK-40 N033

Art-Nr...:10.01.01.00787

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A