

Flachsauger (rund)


SFF 25 HT1-60 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14053

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14053>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 25 HT1-60 SC040

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13,80 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,20 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Hub)	1,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	18,50 N
Volumen	1,15 cm ³
Baugröße	25
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Nippelfamilie	SC 040

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Flachsauger (rund)

SFF 25 HT1-60 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14053

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14053>

Gewicht	1,80 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Flachsauger (rund)

SFF 25 HT1-60 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.14053

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14053>



SC 040 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumanschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm