

Balgsauggreifer (rund)

SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04395

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04395>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Sauggreifer SFF / SFB1 > SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
d2	4,70 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
LG1	4,70 mm
H	21 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	4 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1 N
Volumen	0,80 cm ³
Baugröße	15
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Produktfamilie	SFB1

Balgsauggreifer (rund)

SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.04395

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04395>

Ersatzteile



SFB1 15 EPDM-45 SC040

Art-Nr...:10.01.06.04374

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Faltenanzahl: 1,5



SC 040 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.04346

Anbindungstyp: 040

Vakuumschluss: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm