

Balgsauger (rechteckig)

FGB-R 60x29 NBR-50


Artikel-Nr.:10.01.06.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01117>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie >

FGB-R 60x29 NBR-50

Balgsauger (rechteckig)




Abmessung (LxB): 60 x 29 mm

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Werkstoffhärte: 50 °Sh

Faltenanzahl: 2.5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
b2	15 mm
B1	29 mm
B3	17 mm
Bmax(S)	32 mm
Bs	29 mm
H	26 mm
l2	45 mm
L1	60 mm
L3	48 mm
Lmax(S)	63 mm
Ls	60 mm
Z (Hub)	14 mm

Balgsauger (rechteckig)

FGB-R 60x29 NBR-50

Artikel-Nr.:10.01.06.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01117>



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	36 N
Volumen	22 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,5 mm
Abmessung (LxB)	60 x 29
Faltenanzahl	2,5
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	50 Shore A
Gewicht	12 g
Produktfamilie	FGB-R