

Balgsauger (rund)

FG 4 SI-55 N017

Artikel-Nr.:10.01.06.02963

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02963>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 4 SI-55 N017

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 4
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|--------|
| d | 3,5 mm |
| d2 | 2,4 mm |
| D1 | 5,1 mm |
| Dk | 7 mm |
| Dmax(S) | 5,5 mm |
| Ds | 3,8 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 3,9 mm |
| H3 | 7 mm |
| Z (Hub) | 1,5 mm |

Technische Daten

[Kontakt zu Schmalz](#)

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Dr, Raleigh, NC 27616, USA | +1 (919) 713-0880 | schmalz@schmalz.us

Seite 1 von 2

Balgsauger (rund)

FG 4 SI-55 N017

Artikel-Nr.:10.01.06.02963

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02963>



| Attribut | Wert |
|-------------------------------|-----------------------|
| Saugkraft | 0,27 N |
| Abreißkraft | 0,6 N |
| Volumen | 0,124 cm ³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 4 mm |
| Baugröße | 4 |
| Nippelfamilie | N 017 |
| Faltenanzahl | 2,5 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI |
| Materialhärte [Shore A] | 55.0 Shore A |
| Gewicht | 0,4 g |
| Produktfamilie | FG |
