

Strömungsventil

SVK G1/2-IG

Artikel-Nr.:10.05.03.00037

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00037>



Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Strömungsventile und Strömungswiderstände >

Strömungsventile SVK, SVKG, SVV > SVK G1/2-IG


Strömungsventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer



Gewinde G1: G1/2"-AG

Gewinde G2: G1/2"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G1	G1/2"-AG
G2	G1/2"-IG
L	29 mm
LG1	12 mm
LG2	14 mm
SW1	27 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	0,49 m ³ /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	8,1 l/min

Strömungsventil

SVK G1/2-IG

Artikel-Nr.:10.05.03.00037

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00037>



Attribut	Wert
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	0,54 m ³ /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	9 l/min
Durchfluss max.	47,4 m ³ /h
Durchfluss max.	790 l/min
Gewicht	47,4 g
