

Flachsauger (rund)

PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00018

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00018>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen




Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Attribut	Wert
Dk	38,70 mm
Dmax(S)	64 mm
Ds	60 mm
H	18 mm
Z (Hub)	4,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	125 N
Volumen	11,85 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Baugröße	60
Nippelfamilie	N 009
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr...:10.01.01.00018

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00018>

Gewicht	24,60 g
Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.10097

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 25 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N009 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.10096

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 33 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauger (rund)

PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.:10.01.01.00018

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00018>



SU 60

Art-Nr.:10.01.01.13585

Baugröße: 60

Spannbereich: 60,0 ... 70,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C