

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00521>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer PFYN VU1 > PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



Baugröße: 50


Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	53 mm
dn	3,50 mm
Ds	50 mm
G1	G1/4"-AG
H	22 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	4,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	50
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Saugkraft	95 N
Volumen	6 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Nippelfamilie	N 011

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.00521

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00521>

Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Gewicht	14,90 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Ersatzteile



SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

Art-Nr...:10.01.01.10663

Nippelfamilie: N 011

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 24,5 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 5 mm



PFG 50 VU1-72 N011

Art-Nr...:10.01.01.00424

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A