

Flachsauger (rund)

PFG 30 VU1-72 N007

Art-Nr.: 10.01.01.00549

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00549>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > PFG 30 VU1-72 N007

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	6 mm
d1	11 mm
Dk	16 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	29 mm
H	13 mm
H2	7 mm
H3	7 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	30
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Saugkraft	32 N
Volumen	2,06 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Gewicht	2,50 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

PFG 30 VU1-72 N007

Art-Nr...:10.01.01.00549

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00549>

Faltenanzahl	0
Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Art-Nr...:10.01.01.03531

Nippelfamilie: N 007

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 21 mm

Länge L: 5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,4 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 4 mm



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Art-Nr...:10.01.01.03523

Nippelfamilie: N 007

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 24,5 mm

Länge L: 16 mm

Einbaulänge: 16 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schlüsselweite SW2: 4 mm