

## Saugplatte (rund)

SPU 300 SI-60 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01135

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01135>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Saugplatten SPU > SPU 300 SI-60 G1/2-IG

### Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen




Baugröße: 300

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Anschluss: G1/2"-IG

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	34 mm
d2	253 mm
d3	226,50 mm
Dmax(S)	320 mm
Ds	300 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
H	25 mm
H1	26,50 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	3810 N
Saugkraft d2	3010 N
Volumen	491 cm <sup>3</sup>

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Saugplatte (rund)

SPU 300 SI-60 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.01135

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01135>

Werkstückradius min. (konvex)	3500 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	300
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	2200 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPU

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

### Zubehör



#### SU 300

Art-Nr...:10.01.01.12843

Baugröße: 300

Spannbereich: 300,0 ... 330,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

### Ersatzteile



#### DR-SPU 300 SI-55

Art-Nr...:10.01.01.01132

Baugröße: 300

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



## Saugplatte (rund)

SPU 300 SI-60 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.01135

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01135>

---