

Flachsauggreifer (rund)

SGPN 34 NK-40 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.10830

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10830>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Flachsauggreifer SGPN > SGPN 34 NK-40 G1/4-IG

Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.



Baugröße: 34


Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Vakuumanschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5,50 mm
Dmax(S)	37,50 mm
Ds	34 mm
G1	G1/4"-IG
H	38 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	2,20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	25 N
Volumen	3,70 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	34
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

SGPN 34 NK-40 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.10830

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10830>

Gewicht	12 g
Produktfamilie	SGPN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m.

Ersatzteile



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00817

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SGP 34 NK-40 N033

Art-Nr.: 10.01.01.10829

Baugröße: 34

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A