

## Flachsauggreifer (rund)

SGPN 34 NK-40 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10831

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10831>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > Flachsauggreifer SGPN > SGPN 34 NK-40 G1/4-AG

### Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.



Baugröße: 34


Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Vakuumschluss: G1/4"-AG

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5,50 mm
Dmax(S)	37,50 mm
Ds	34 mm
G1	G1/4"-AG
H	28 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	2,20 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	25 N
Volumen	3,70 cm <sup>3</sup>
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	34
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	40 Shore A

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Flachsauggreifer (rund)

SGPN 34 NK-40 G1/4-AG

Art-Nr.:10.01.01.10831

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10831>

Gewicht	12 g
Produktfamilie	SGPN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

### Ersatzteile



#### SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Art-Nr.:10.01.01.00818

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



#### SGP 34 NK-40 N033

Art-Nr.:10.01.01.10829

Baugröße: 34

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 40 Shore A