

Saugplatte (rund)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Holzhandhabung > Saugplatten
SHF > SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik



Baugröße: 125


Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Anschluss: G1/4-IG

Höhe H: 26 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	85 mm
d3	70 mm
Dmax(S)	133 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
H	26 mm
L2	26,50 mm
LG1	14 mm
LG2	12,80 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	625 N
Saugkraft d2	290 N
Volumen	69,90 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	305 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>

Baugröße	125
Saugerwerkstoff	Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]	45 Shore A
Gewicht	307 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SHF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



TV G1/4-AG 13

Art-Nr.: 10.05.10.00061

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Federweg Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

Art-Nr.: 10.07.01.00215

Saugplatte (rund)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>



PC 125

Art-Nr.: 10.01.01.13086

Baugröße: 125

Ersatzteile



DR-SHF 125 NK-45

Art-Nr.: 10.01.01.11783

Baugröße: 125

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A



DR-SHF 125 NK-45

Art-Nr.: 10.01.01.11783

Baugröße: 125

Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A