

Saugplatte (rund)

SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12065

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12065>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Saugplatten SPK > SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Saugplatte (rund) für raue und stark strukturierte Oberflächen



Baugröße: 250


Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: EPDM

Anschluss: G1/2"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d3	235 mm
Dmax(S)	269 mm
Ds	249 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-IG
H	25,50 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2714 N
Volumen	291 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	2600 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	250
Materialhärte [Shore A]	15 Shore A
Gewicht	2310 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12065

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12065>

Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPK

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Zubehör



TV G1/2-AG 13

Art-Nr.: 10.05.10.00038

Gewinde G1: G1/2"-AG

Gewinde G2: G3/8"-IG

Federweg Z: 13 mm



SU 280

Art-Nr.: 10.01.01.12485

Baugröße: 280

Spannbereich: 270,0 ... 300,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12065

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12065>



DR-SPK 250 MOS EPDM-15

Art-Nr.: 10.01.01.12077

Baugröße: 250

Materialtyp: Moosgummi

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Dichtmaterial: EPDM



VRS-S G1/4-AG

Art-Nr.: 10.08.06.00048

Gewinde G1: G1/4"-AG

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt



DR-SPK 250 MOS EPDM-15

Art-Nr.: 10.01.01.12077

Baugröße: 250

Materialtyp: Moosgummi

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Dichtmaterial: EPDM