

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12178

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12178>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOG-S > SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Abmessung (LxB): 80x30


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	37,50 mm
Bs	30,90 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-AG
H	25 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	86,50 mm
Ls	80,90 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	105 N
Querkraft	130 N
Querkraft geölte Oberfläche	91 N
Volumen	11 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	80 x 30
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.12178

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12178>

Faltenanzahl	0
Gewicht	29,50 g
Produktfamilie	SAOG-S

Ersatzteile



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Art-Nr...:10.07.08.00094

für: G1/8

Außendurchmesser D: 13,8 mm

Innendurchmesser d: 10,2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



MUTT G1/4x6 ST-VZ

Art-Nr...:20.03.09.00020

Gewinde G: G1/4

Länge L: 6 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.12178

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12178>



SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12177

Abmessung (LxB): 80x30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/8-IG