

Glockensauggreifer (rund)

SAG 80 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12301

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12301>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAG > SAG 80 NBR-60 M10-AG

Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche



Baugröße: 80


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Anschluss: M10-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4 mm
Dmax(S)	90,70 mm
Ds	83 mm
G1	M10-AG
H	35 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	12,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	217 N
Baugröße	80
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Faltenanzahl	0
Gewicht	68,60 g
Produktfamilie	SAG

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAG 80 NBR-60 M10-AG

Art-Nr...:10.01.01.12301

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12301>
