

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12352

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12352>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Flachsauggreifer SAF HT2 > SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik



Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2


Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Temperaturbeständigkeit: 200 °C

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4 mm
Ds	41 mm
Dmax(S)	46 mm
G1	G1/4"-IG
H	22 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	4 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	40
Saugkraft	69 N
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Produktfamilie	SAF

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.12352

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12352>

Zubehör



SU 40

Art-Nr...:10.01.01.12856

Baugröße: 40

Spannbereich: 35,0 ... 45,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C