

Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF 125 EPDM-55

Art-Nr.: 10.01.01.12473

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12473>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > DR-SGF 125 EPDM-55

Dichtring für SGF-Saugplatte




Baugröße: 125

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 21,4 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	100 mm
Ds	123 mm
Dmax(S)	130 mm
H	21,40 mm
Z (Hub)	3 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	730 N
Volumen	43,78 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	1500 mm
Baugröße	125
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	82 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF 125 EPDM-55

Art-Nr.:10.01.01.12473

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12473>

Produktfamilie	DR-SGF
----------------	--------