

Schwebesauger

SBS 20 SF M5-IG AL

Art-Nr.: 10.01.01.12633

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12633>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Schwebesauger > Schwebesauger SBS > SBS 20 SF M5-IG AL

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke




Durchmesser: 20 mm

Bauform Ejektoren: Standard Flow

Druckluftanschluss: M5-IG

Normteilewerkstoff: Aluminium

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	22,20 mm
D	20 mm
G1	M5-IG
G2	M3-IG
G3	M5-IG
H	17 mm
H1	17,50 mm
LG1	5 mm
LG2	6 mm
LG3	6 mm
X1	15 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Haltekraft	2 N
Luftverbrauch	6 m³/h
Luftverbrauch	100 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)	1,0 ... 6,0 bar
Gewicht	12 g
Produktfamilie	SBS

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schwebesauger

SBS 20 SF M5-IG AL

Art-Nr.:10.01.01.12633

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12633>



Hinweis: Haltekraft und Luftverbrauch: Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 5 bar, gemessen auf einem saugdichten Werkstück. Je nach Werkstückbeschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen

Ersatzteile



REIB-FL SBS HT1-60

Art-Nr.:10.01.01.12585

Verwendung Konstruktion: Schwebesauger

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Außendurchmesser D: 2,5 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de