

## Flachsauger (rund)

SGP 35 SI-50 N034

Art-Nr.: 10.01.01.12784

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12784>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 35 SI-50 N034

### Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 35

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 50 Shore A

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d        | 10 mm    |
| Dk       | 16,50 mm |
| Dmax(S)  | 35 mm    |
| Ds       | 30,20 mm |
| H        | 23,50 mm |
| H2       | 14,80 mm |
| Z (Hub)  | 0,50 mm  |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

| Attribut                | Wert                 |
|-------------------------|----------------------|
| Saugkraft               | 31 N                 |
| Volumen                 | 2,80 cm <sup>3</sup> |
| Baugröße                | 35                   |
| Nippelfamilie           | N 034                |
| Faltenanzahl            | 0                    |
| Saugerwerkstoff         | Silikon SI           |
| Materialhärte [Shore A] | 50 Shore A           |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Flachsauger (rund)

SGP 35 SI-50 N034

Art-Nr.:10.01.01.12784

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12784>

|                |        |
|----------------|--------|
| Gewicht        | 6,40 g |
| Produktfamilie | SGP    |

---