

## Sauggreifer-Überzug

SU 360

Art-Nr.: 10.01.01.12842

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12842>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Zubehör Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer-Überzüge SU > SU 360

### Sauggreifer-Überzug



Baugröße: 360

Spannbereich: 360,0 ... 400,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert   |
|----------|--------|
| d        | 5 mm   |
| D        | 335 mm |
| D2       | 110 mm |

### Technische Daten

| Attribut       | Wert               |
|----------------|--------------------|
| Baugröße       | 360                |
| Spannbereich   | 360,0 ... 400,0 mm |
| Gewicht        | 12 g               |
| Produktfamilie | SU                 |

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszuliegen.

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)