

Saugplatte (rund)

SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13110

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13110>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Composite-Handhabung > Saugplatten SPL POM-NBR > SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Flachsauggreifer (rund)




Baugröße: 115

Saugerwerkstoff: Polyoxymethylen-Perbunan POM-NBR

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dk	118 mm
Ds	113 mm
G1	G1/4"-IG
H	30,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	4 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	600 N
Volumen	91,20 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Anschluss	G1/4"-IG
Anschluss	G1/4-IG
Saugerwerkstoff	Polyoxymethylen-Perbunan POM-NBR
Gewicht	280 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.13110


<https://www.schmalz.com/10.01.01.13110>

Produktfamilie

SPL

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



V-RING 105x18 V-110 S NBR

Art-Nr...:10.07.08.00161

Innendurchmesser d: 105 mm

Länge L: 18 mm

Normteilewerkstoff: Nitrilkautschuk NBR