

Kugelgelenk

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00137

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00137>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Gelenkige Aufnahmen > Kugelgelenke KGL > KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen




Gewinde G1: G1/4"-IG

Gewinde G2: M10x1.25-AG

Höhe H: 37,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	3,50 mm
H	37,50 mm
G1	G1/4"-IG
G2	M10x1.25-AG
LG1	12 mm
LG2	10 mm
SW1	19 mm
W	15 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Vertikalbelastung	1500 N
Gewicht	67 g
Produktfamilie	KGL

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kugelgelenk

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Art-Nr.:10.01.03.00137

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00137>



DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Art-Nr.:10.07.08.00021

für: G1/4

Außendurchmesser D: 18 mm

Innendurchmesser d: 13,5 mm

Normteilewerkstoff: Polyamid