

Universalhalter

HTR-UNI 2N FSTI

Art-Nr.:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Halter für Sauggreifer und Federstößel > Universalhalter HTR-UNI > HTR-UNI 2N FSTI

Universalhalter zur justierbaren Befestigung von Sauggreifern



Einsatztemperatur: °C
Bauform: für FSTI
Traversenanbindung: 2 Nutensteine

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	44 mm
d	18 mm
D	59 mm
G2	M6-AG
H	27,50 mm
L	28 mm
L3	20 mm
W	15 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	155 g
Produktfamilie	HTR-UNI

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Universalhalter

HTR-UNI 2N FSTI

Art-Nr.: 10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00868

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 25 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00869

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 25 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.00992

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 50 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Universalhalter

HTR-UNI 2N FSTI

Art-Nr.: 10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00993

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 50 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00870

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 25 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00871

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 25 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Universalhalter

HTR-UNI 2N FSTI

Art-Nr...:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50

Art-Nr...:10.01.02.00994

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 50 mm



FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG

Art-Nr...:10.01.02.00995

Saugeranschluss: G1/4"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 50 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25

Art-Nr...:10.01.02.00843

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 25 mm

Universalhalter

HTR-UNI 2N FSTI

Art-Nr...:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Art-Nr...:10.01.02.00862

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 25 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50

Art-Nr...:10.01.02.00996

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 50 mm



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

Art-Nr...:10.01.02.00997

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Federweg Z: 50 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Universalhalter

HTR-UNI 2N FSTI

Art-Nr...:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25

Art-Nr...:10.01.02.00850

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumananschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 25 mm



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG

Art-Nr...:10.01.02.00863

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumananschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 25 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

Art-Nr...:10.01.02.00998

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumananschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 50 mm

Universalhalter

HTR-UNI 2N FSTI

Art-Nr...:10.01.03.00297

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00297>



FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG

Art-Nr...:10.01.02.00999

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumananschluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 50 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert