

Saugplatte (oval)

SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00002>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Saugplatten SPLO > SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke



Abmessung (LxB): 100 x 32


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/4"-IG

Höhe H: 14 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bk	30 mm
Bmax(S)	34 mm
Bs	32 mm
d3	5,30 mm
G1	G1/4"-IG
H	14 mm
H2	6 mm
LG1	6 mm
Lk	125,80 mm
Lmax(S)	102 mm
Ls	100 mm
X1	112 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	134 N
Volumen	10,73 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (oval)

SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.05.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00002>

Faltenanzahl	0
Abmessung (LxB)	100 x 32
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	180 g
Produktfamilie	SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben