

## Saugplatte (oval)


SPLO 300x100 NBR-55

Art-Nr.: 10.01.05.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00050>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Saugplatten SPLO > SPLO 300x100 NBR-55

### Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 300 x 100

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 25 mm

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B3	65 mm
Bk	67,70 mm
Bmax(S)	108 mm
Bs	98,80 mm
H	25 mm
L3	264 mm
Lk	266,70 mm
Lmax(S)	308 mm
Ls	297,80 mm
Z (Hub)	8,80 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1250 N
Volumen	256,39 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	175 mm
Faltenanzahl	0
Abmessung (LxB)	300 x 100
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	1275 g

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)



## Saugplatte (oval)

SPLO 300x100 NBR-55

Art-Nr...:10.01.05.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00050>

Produktfamilie

SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

---