

Flachsauger (oval)

SGO 45x15 NBR-55 N023

Art-Nr.: 10.01.05.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00153>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 45x15 NBR-55 N023

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 45 x 15

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	16,50 mm
Bs	14,40 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	3 mm
Dk	15,50 mm
Lmax(S)	46 mm
Ls	44,40 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	28,20 N
Abmessung (LxB)	45 x 15
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	6,30 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (oval)

SGO 45x15 NBR-55 N023

Art-Nr...:10.01.05.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00153>

Produktfamilie

SGO

Zubehör



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00122

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00121

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium