

## Saugplatte (oval)


SPLO 100x30 NBR-55

Art-Nr.: 10.01.05.00182

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00182>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Saugplatten SPLO > SPLO 100x30 NBR-55

### Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 100 x 30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 21 mm

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bk	30 mm
Bmax(S)	33,50 mm
Bs	28,70 mm
H	21 mm
H2	6 mm
Lk	120 mm
Lmax(S)	102,80 mm
Ls	98 mm
Z (Hub)	5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	126 N
Volumen	10,02 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Faltenanzahl	0
Abmessung (LxB)	100 x 30
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	200 g

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Saugplatte (oval)

SPLO 100x30 NBR-55

Art-Nr...:10.01.05.00182

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00182>

Produktfamilie

SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

---