

Flachsauger (oval)

SGO 60x20 HT1-60 N023

Art-Nr.: 10.01.05.00440

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00440>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 60x20 HT1-60 N023

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 60 x 20

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	22 mm
Bs	19 mm
d	11,50 mm
d1	13 mm
dn	4 mm
Dk	15,50 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	59 mm
H	21 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
Z (Hub)	2,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	50,10 N
Abmessung (LxB)	60 x 20
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	6,40 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (oval)

SGO 60x20 HT1-60 N023

Art-Nr...:10.01.05.00440

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00440>

Produktfamilie

SGO

Zubehör



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00122

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00121

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium