

Balgsauggreifer HT1 (rund)

SAB 40 HT1-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03053>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > Balgsauggreifer SAB HT1 (1,5 Falten) > SAB 40 HT1-60 G3/8-IG

Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung



Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G3/8-IG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	40,10 mm
G1	G3/8"-IG
H	44,80 mm
LG1	9,50 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	10 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	38 N
Abreißkraft	59 N
Querkraft	36 N
Querkraft geölte Oberfläche	33 N
Volumen	7 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	40

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer HT1 (rund)

SAB 40 HT1-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03053>

Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	45,30 g
Produktfamilie	SAB