

Balgsauger (rund)

FG 4 NBR-CO-55 N017

Art-Nr.: 10.01.06.03067

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03067>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 4 NBR-CO-55 N017

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 4

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	3,50 mm
d2	2,40 mm
D1	5,10 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	3,80 mm
H	14 mm
H2	3,90 mm
H3	7 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,27 N
Abreißkraft	0,60 N
Volumen	0,12 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	4 mm
Baugröße	4
Nippelfamilie	N 017
Faltenanzahl	2,50

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 4 NBR-CO-55 N017

Art-Nr.:10.01.06.03067

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03067>

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,40 g
Produktfamilie	FG
