

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03529>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten) > SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-IG

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	23 mm
dn	11,40 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	87,10 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Hub)	27 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	25 N
Abreißkraft	39 N
Volumen	35,74 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	40

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03529>

Gewicht	41 g
Produktfamilie	SPB4

Zubehör



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


Art-Nr.: 10.07.01.00321

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Spannbereich: 20,0 ... 32,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SPI 32 PE SPB4-40

Art-Nr.: 10.01.06.02856

Baugröße: 32

Normteilewerkstoff: Polyethylen

Verwendung: SPB4-40

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03529

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03529>



SPSE 40

Art-Nr.: 10.01.06.02954

Baugröße: 40

Ersatzteile



SC 090 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03273

Anbindungstyp: 090

Vakuumanschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 37,5 mm

Einbaulänge: 21,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 11,4 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.02590

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenzahl: 4,5