

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03554

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03554>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4f (4,5 Falten) > SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG

### Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 50


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-IG

Faltenanzahl: 4,5

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	21 mm
dn	8,60 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/8"-IG
H	86,50 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Hub)	26 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	13,70 N
Saugkraft bei -400 mbar	27,30 N
Saugkraft	41 N
Abreißkraft	35 N
Volumen	33,11 cm <sup>3</sup>
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.03554

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03554>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	69,50 g
Produktfamilie	SPB4f

### Zubehör



#### SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Art-Nr...:10.07.01.00321

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



#### SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr...:10.07.10.00003

Spannbereich: 20,0 ... 32,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.03554

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03554>



### SC 090 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.03272

Anbindungstyp: 090

Vakuumschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 37,5 mm

Einbaulänge: 21,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 8,6 mm



### SPB4f 50 SI-55 SC090

Art-Nr...:10.01.06.03266

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 4,5