

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4f 30 SI-HD-65 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03563

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03563>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB4f 30 SI-HD-65 SC080

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	12,30 mm
D1	22,40 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30,70 mm
H	40 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Hub)	11 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	4,30 N
Saugkraft bei -400 mbar	8,50 N
Saugkraft	12,80 N
Volumen	5,99 cm ³
Baugröße	30
Nippelfamilie	SC 080

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4f 30 SI-HD-65 SC080

Art-Nr...:10.01.06.03563

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03563>

Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	6,20 g
Produktfamilie	SPB4f