

## Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03698

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03698>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten) > SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

### Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 30


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Faltenanzahl: 2,5

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d2       | 7,20 mm  |
| dn       | 4 mm     |
| Dmax(S)  | 32 mm    |
| Ds       | 30 mm    |
| G1       | G1/8"-AG |
| H        | 39,80 mm |
| LG1      | 7,50 mm  |
| SW1      | 22 mm    |
| Z (Hub)  | 5 mm     |

### Technische Daten

| Attribut                           | Wert                 |
|------------------------------------|----------------------|
| Saugkraft bei -200 mbar            | 4,30 N               |
| Saugkraft bei -400 mbar            | 8,50 N               |
| Saugkraft                          | 12,80 N              |
| Volumen                            | 7,18 cm <sup>3</sup> |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm                 |
| Baugröße                           | 30                   |
| Faltenanzahl                       | 2,50                 |
| Saugerwerkstoff                    | Silikon SI           |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03698

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03698>

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht                 | 22,90 g    |
| Produktfamilie          | SPB2f      |

### Zubehör



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

Art-Nr.: 10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03698

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03698>



### SC 080 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03142

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 28 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 4 mm



### SPB2f 30 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03643

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenzahl: 2,5