

Balgsauger SI-MD (rund)


FGA 33 SI-MD-55 N018

Art-Nr.: 10.01.06.04096

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04096>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 33 SI-MD-55 N018

Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus metelldetektierbarem Silikon



Baugröße: 33


Saugerwerkstoff: Silikon SI metelldetektierbar

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
d1	16 mm
d2	17 mm
D1	36 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	30 mm
H	27 mm
H2	13 mm
H3	14 mm
Z (Hub)	9 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	13,60 N
Baugröße	33
Saugerwerkstoff	Silikon SI metelldetektierbar
Gewicht	6,80 g
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger SI-MD (rund)

FGA 33 SI-MD-55 N018

Art-Nr.:10.01.06.04096

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04096>



Produktfamilie	FGA
----------------	-----