

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04263

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04263>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten) > SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 15


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	4 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	17 mm
Ds	15 mm
G1	G1/8"-AG
H	26,30 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	7,30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	0,25 N
Saugkraft bei -400 mbar	0,50 N
Saugkraft	0,75 N
Volumen	1,20 cm ³
Baugröße	15
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04263

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04263>

Gewicht	5,50 g
Produktfamilie	SPB2f

Ersatzteile



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SPB2f 15 SI-55 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.04090

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenanzahl: 2,5